



# Reflector Flood

## 500R40/3FL 120/130V 24/1

La famille de lampes incandescentes spéciales de Philips fournit la lumière parfaite pour les accents phénoménaux et les éclairages de présentation, ainsi que pour les éclairages généraux dans une variété d'applications. Ces lampes réflecteurs produisent des faisceaux homogènes de haute intensité pour les éclairages généraux.


### Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E39 [Single Contact Mogul Screw]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]
Durée de vie nominale (heures)	2 000 h
Lighting Technology	Incandescent
Fonctionnement et électricité	
Consommation	500 W
Tension (nom.)	120-130 V
Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Givré
Matériau de l'ampoule	Verre dur
Forme de l'ampoule	R40 (R40)

Approbation et utilisation	
Marques d'homologation	Logo Circle E
Données de produit	
Nom du produit de la commande	500R40/3FL 120/130V 24/1
Nom complet du produit	500R40/3FL 120/130V 24/1
Code de commande	144345
Numéro de matériau (12 N.C.)	920673735502
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677144340
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	24
EAN/CUP – Boîte	50046677144345

## Reflector Flood

### Schéma dimensionnel



Product	D	C (max)
500R40/3FL 120/130V 24/1	4,838 in	7,25 in

