



InfraRed Industrial Heat Incandescent

BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10

Philips infrarøde reflektorlamper med glødepærer er skabt til at give lys i krævende omgivelser, f.eks. på en gård, på et badeværelse eller i et køkken. De har en forstærket konstruktion af hærdet glas. Det kompakte design og den universelle sokkel gør dem compatible med en lang række udstyr. Varmelamper er ideelle til at generere varme. Philips infrarøde lamper giver direkte varme uden træk til dyr, mennesker og madvarer. Disse fordele er årsagen til, at gårdejere, forbrugere og kokke over hele verden vælger Philips infrarøde lamper: Fordi de er de mest robuste og effektive lamper, der kan fås – uanset, hvad de skal bruges til.


Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Normeret levetid	5.000 t
Nominal levetid (timer)	5.000 t
Lighting Technology	Incandescent
Drift og el	
Strømforbrug	150 W
Spænding (nom.)	230-250 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Hårdt glas

Lyskildeform	BR125
Produktdata	
Ordreprodukt navn	BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10
Det fulde produkt navn	BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10
Full EOC	87115005752275
Beskrivelse af lokal kode	2050260393
Ordrekode	57522725
Materialenr. (12NC)	923211943801
Lokal ordrekode	2050260393
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500575227
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8727900209303

InfraRed Industrial Heat Incandescent

Målskitse



Product	D	C (max)
BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10	125 mm	173 mm

