



InfraRed Industrial Heat Incandescent

BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10

Philips infraröda reflektorlampor har utformats för att fungera i de tuffaste miljöerna, t.ex. gårdar, badrum eller kök med omgivning. De har en förstärkt konstruktion tack vare att hårt glas används. Den kompakta formen och universalsockeln gör att de kan användas i all lämplig utrustning. Ett mycket bra sätt att generera värme är att använda värmelampor. Philips infraröda lampor ger direkt värme utan drag för djur och även mat. Dessa fördelar har gjort att jordbrukare och kokkar världen över väljer Philips infraröda lampor, eftersom de är de tåligaste och mest effektiva lamporna för dessa användningsområden.


Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Nominell livslängd	5 000 h
Specificerad livslängd (timmar)	5 000 h
Lighting Technology	Incandescent
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	150 W
Spänning (nom)	230-250 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar

Material i lampan	Härdat glas
Lampform	BR125
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10
Fullständigt produktnamn	BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10
Full EOC	871150057522725
Beställningsnummer	57522725
Materialnummer (12NC)	923211943801
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500575227
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8727900209303

InfraRed Industrial Heat Incandescent

Måttskiss



Product	D	C (max)
BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10	125 mm	173 mm

