



InfraRed Industrial Heat Incandescent

R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10

Отражающие инфракрасные лампы накаливания компании Philips разработаны для использования в сложнейших условиях, например на фермах, в ванных комнатах, на кухнях и в соседних с ними зонах. Конструкция ламп усилена на счет применения закаленного стекла. Компактные размеры и универсальные цоколи позволяют использовать данные лампы с любым подходящим оборудованием. Использование нагревательных ламп – прекрасный метод получения тепла. Инфракрасные лампы компании Philips обеспечивают непосредственный и не вызывающий повреждений кожи приток тепла, обогревая людей, животных и даже продукты питания. Эти преимущества привлекают к инфракрасным лампам Philips фермеров, поваров и обычных потребителей по всему миру. Неудивительно, ведь мы говорим о наиболее надежных и эффективных лампах в данной области применения.

Данные о продукции


Общая информация	
Цоколь	E27 [E27]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Номинальный срок службы	5 000 часов
Срок службы (часов)	5 000 часов
Осветительная технология	Incandescent
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	375 В
Напряжение (ном.)	230-250 Вт
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Материал колбы	Тугоплавкое стекло
Форма колбы	R125 [R 125 мм]
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10
Полное название продукта	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10
Полный код продукта	871150012659725
Код заказа	923223543807
Материал № (12NC)	923223543807
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500126597
Нумератор — упаковок на внешний короб	10

InfraRed Industrial Heat Incandescent

EAN/UPC — короб	8711500141118
-----------------	---------------

Чертеж размеров



Product	D	C (max)
R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	125 mm	183 mm

