



# InfraRed Industrial Heat Incandescent

## R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10

Philips infraröda reflektorlampor har utformats för att fungera i de tuffaste miljöerna, t.ex. gårdar, badrum eller kök med omgivning. De har en förstärkt konstruktion tack vare att hårt glas används. Den kompakta formen och universalsockeln gör att de kan användas i all lämplig utrustning. Ett mycket bra sätt att generera värme är att använda värmelampor. Philips infraröda lampor ger direkt värme utan drag för djur och även mat. Dessa fördelar har gjort att jordbrukare och kockar världen över väljer Philips infraröda lampor, eftersom de är de tåligaste och mest effektiva lamporna för dessa användningsområden.


### Produktdata

| Allmän information              |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Sockel                          | E27                                    |
| Driftposition                   | UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)] |
| Nominell livslängd              | 5 000 h                                |
| Specificerad livslängd (timmar) | 5 000 h                                |
| Lighting Technology             | Incandescent                           |
| Drift och elektricitet          |                                        |
| Effektförbrukning               | 375 W                                  |
| Spänning (nom)                  | 230-250 V                              |
| Styrenheter och dimring         |                                        |
| Dimbar                          | Ja                                     |
| Mekanik och armaturhus          |                                        |
| Ljuskällans ytbehandling        | Klar                                   |

| Material i lampan                         | Härdat glas                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Lampform                                  | R125 [R 125 mm]                     |
| Produktdata                               |                                     |
| Beställningsproduktnamn                   | R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10 |
| Fullständigt produktnamn                  | R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10 |
| Full EOC                                  | 871150012659725                     |
| Beställningsnummer                        | 12659725                            |
| Materialnummer (12NC)                     | 923223543807                        |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1                                   |
| EAN/UPC – Produkt/fodral                  | 8711500126597                       |
| Räknare – antal förpackningar per kartong | 10                                  |
| EAN/UPC – Hölje                           | 8711500141118                       |

# InfraRed Industrial Heat Incandescent

## Måttskiss



| Product                             | D      | C (max) |
|-------------------------------------|--------|---------|
| R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10 | 125 mm | 183 mm  |

