



# Żarówka do kuchenek

## APPL 40W E14 230V P45 CL OV 1CT/4X5F

Lampa żarowa w kształcie kulki

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14 [E14]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	1 000 h
Cykl Przetężania	4 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent

Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	430 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	40,0 W
Lamp Current (Nom)	0,17 A
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s
Współczynnik mocy (ułamek)	1
Napięcie (Nom)	230 V
Napięcie (Nom)	230 V

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak


Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	P45 [P 45 mm]

Certyfikaty i zastosowania	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	40 kWh

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Appl 40W E14 230V P45 CL OV 1CT/4X5F
Pełna nazwa produktu	APPL 40W E14 230V P45 CL OV 1CT/4X5F
Full EOC	871150002933138
Kod zamówienia	02933138
Materiał Nr (12NC)	923265944245
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500029331
Numerator - Packs per outer box	20
EAN/UPC - Opakowanie	8711500390752

## Żarówka do kuchenek

### Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)
Appl 40W E14 230V P45 CL OV 1CT/4X5F	45 mm	75 mm

