



Sferica per Forni

APPL 40W E14 240V P45 CL OV 1BL/10

Lampade ad incandescenza compatte con bulbo chiaro a forma di goccia resistenti alle alte temperature

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E14 [E14]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Durata nominale	1.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	4.000
Durata specificata (ore)	1.000 ore
Lighting Technology	Incandescent

Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso	420 lm
Temperatura del colore correlata	2700 K
Indice di resa cromatica (CRI)	100

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	40,0 W
Corrente lampada (Nom)	0,17 A
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	massima intensità luminosa istantanea s
Fattore di potenza (frazione)	1
Tensione (Nom)	240 V
Tensione (Nom)	240 V

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì


Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	P45 [P 45 mm]

Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	40 kWh

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	Appl 40W E14 240V P45 CL OV 1BL/10
Nome completo prodotto	APPL 40W E14 240V P45 CL OV 1BL/10
Full EOC	871150015754625
Codice d'ordine	15754625
Codice materiale (12NC)	923265945508
Codice locale	FOR40SFEMGB1
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500157546
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8711500158727

Sferica per Forni

Disegno tecnico



Product	D	C (max)
Appl 40W E14 240V P45 CL OV 1BL/10	45 mm	75 mm

