



# R50

## REFL 25W E14 230V NR50 30D 1CT/30

Die R50 Reflektorlampe eignet sich hervorragend für die Akzentbeleuchtung auf engem Raum. Hohe Lichtstärke trifft hier auf eine einfache Installation.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	E14 [E14]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Nennlebensdauer	1.000 Stunde(n)
Nennlebensdauer (Std.)	1.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	Incandescent
Lichttechnische Daten	
Ausstrahlungswinkel (Nom)	30 Grad
Farbwiedergabeindex (CRI)	100
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	25 W
Spannung (Nom)	230 V
Spannung (Nom)	230 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	NR50 [NR 50 mm]
Produktdaten	
Bestell-Produktname	Refl 25W E14 230V NR50 30D 1CT/30
Gesamtbezeichnung des Produkts	REFL 25W E14 230V NR50 30D 1CT/30
Gesamt-Produktcode	871150005412878
Bestellcode	05412878
Material-Nr. (12NC)	923338044221
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500054128
Zähler - Pakete pro Außenkarton	30
EAN Umverpackung	8711500343727

# R50

## Abmessungsskizzen

Product	D
Ref. 25W E14 230V NR50 30D 1CT/30	50 mm

## Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - Ref. 25W E14 230V NR50 30D 1CT/30

