



SPOTONE Ring Mirror Spotline

SPOT 40W E27 220-240V NR63 30D FR 1CT

Reflector lamps based on advanced spotlighting technology


产品数据

一般信息	
底盖	E27 [E27]
操作位置	UNIVERSAL [任意或通用 (U)]
标称使用寿命	1,000 小时
额定使用寿命 (小时)	1,000 小时
照明技术	Incandescent
灯技术	
光束角度 (标称)	30 °
显色指数 (CRI)	100
操作和电气	
功耗	40 W
电压 (标称)	220-240 V
控制和调光	
可调光	是

机械和外壳	
灯泡外观	磨砂
灯泡外形	NR63 [NR 63 毫米]
产品数据	
订单产品名称	SPOT 40W E27 220-240V NR63 30D FR 1CT
完整的产品名称	SPOT 40W E27 220-240V NR63 30D FR 1CT
完整产品代码	871150004360300
订购代码	923339243326
材料编号 (12NC)	923339243326
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8711500043603
计算器 - 每个外包装箱中的包数	12
EAN/UPC - 案例	8711500233042

SPOTONE Ring Mirror Spotline

二维绘图



Product	D
SPOT 40W E27 220-240V NR63 30D FR 1CT	63 mm

