



Reflektor 50 mm-es

REFL 60W E14 230V NR50 30D 1CT/30

A továbbfejlesztett spotlámpás technológia felhasználásával készült fényforrások


Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E14 [E14]
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Névleges élettartam	1 000 h
Névleges élettartam (óra)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent
Technikai adatok	
Sugárzási szög (névleges)	30 fok
Színvisszaadási index (CRI)	100
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	60 W
Feszültség (névleges)	230 V
Feszültség (névleges)	230 V
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen

Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Matt
Fényforrásbúra formája	NR50 [NR 50 mm]
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	Refl 60W E14 230V NR50 30D 1CT/30
Teljes terméknev	REFL 60W E14 230V NR50 30D 1CT/30
Full EOC	871150038242978
Rendelési kód	38242978
Cikkszám (12NC)	923348744206
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500382429
Számláló – csomag külső dobozonként	30
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500391179

Reflektor 50 mm-es

Méretezett rajza



Product	D
Refl 60W E14 230V NR50 30D 1CT/30	50 mm

