



Reflector Gekleurd diameter 50/63/80 mm

REFL COL 40W E14 230V NR50 CL-RE 1CT/15

Uitwendig gelakte reflectorlampen in verschillende kleuren voor opvallende effecten in binnenhuisverlichting

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14 [E14]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Nominale levensduur	1.000 hr
Schakelcyclus	4.000
Nominale levensduur (uren)	1.000 hr
Lamptype	Incandescent

Gegevens lichttechniek	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Kleurweergave-index (CRI)	100
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	44 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	40,0 W
Opstarttijd (nom.)	0,0 s
Opwarmtijd tot 60% licht	direct op volledige lichtsterkte s
Spanning (nom.)	230 V
Spanning (nom.)	230 V

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helderrood
Lampvorm	NR50 [NR 50 mm]


Keurmerken en classificaties	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	40 kWh

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	RefL Col 40W E14 230V NR50 CL-RE 1CT/15
Volledige productnaam	REFL COL 40W E14 230V NR50 CL-RE 1CT/15
Full EOC	871150032806920
Bestelcode	32806920
Materiaalnr. (12NC)	923348944217
Lokale code	REFL50RE40W
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500328069
Numerator - Dozen per buitendoos	15

Reflector Gekleurd diameter 50/63/80 mm

EAN/UPC - Case	8711500343710
----------------	---------------

Maatschets



Product	D (max)	C (max)
Refl Col 40W E14 230V NR50 CL-RE 1CT/15	50 mm	87 mm

