



Reflektor NR50/63/80 kolorowy

REFL COL 40W E14 230V NR50 CL-RE 1CT/15

Lampa reflektorowa zewnętrznie lakierowana

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14 [E14]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	1 000 h
Cykl Przetwarzania	4 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent

Dane techniczne oświetlenia	
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	44 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	40,0 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s
Napięcie (Nom)	230 V

Napięcie (Nom)	230 V
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Jasnoczerwony
Kształt bańki	NR50 [NR 50 mm]


Certyfikaty i zastosowania	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	40 kWh

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Refl Col 40W E14 230V NR50 CL-RE 1CT/15
Pełna nazwa produktu	REFL COL 40W E14 230V NR50 CL-RE 1CT/15
Full EOC	871150032806920
Kod zamówienia	32806920
Materiał Nr (12NC)	923348944217
Numerator - Quantity Per Pack	1

Reflektor NR50/63/80 kolorowy

EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500328069
Numerator – Packs per outer box	15
EAN/UPC – Opakowanie	8711500343710

Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)
Refl Col 40W E14 230V NR50 CL-RE 1CT/15	50 mm	87 mm

