



PAR56

PAR56 300W GX16D 230V SP 1CT/6

Lámparas reflectoras de 179 mm de diámetro de cristal prensado.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	GX16D [GX16d]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Vida útil nominal	2.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	8.000
Vida útil nominal (horas)	2.000 hora(s)
Lighting Technology	Incandescent

Datos técnicos de la luz	
Ángulo de haz (nom.)	12 °
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	100
Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	2.490 lm

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	300,0 W
Hora de inicio (nom.)	0,0 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	100 % de luz al instante s
Voltaje (nom.)	230 V
Voltaje (nom.)	230 V

Controles y regulación	
Regulable	Sí


Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	PAR56 [PAR 7 pulgadas/180 mm]

Aprobación y aplicación	
Consumo energético kWh/1000 h	300 kWh

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	PAR56 300W GX16d 230V SP 1CT/6
Nombre completo del producto	PAR56 300W GX16D 230V SP 1CT/6
Full EOC	871150015957110
Código de pedido	15957110
Código 12NC	923804044221
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500159571
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8711500159588


PAR56

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)	C1
PAR56 300W GX16d 230V SP 1CT/6	178,5 mm	126,9 mm	98 mm

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - PAR56 300W GX16d 230V SP 1CT/6

