



PAR56

PAR56 300W GX16D 230V SP 1CT/6

Lampade ad incandescenza con riflettore in alluminio e vetro frontale pressato.


Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GX16D [GX16d]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Durata nominale	2.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	8.000
Durata specificata (ore)	2.000 ore
Lighting Technology	Incandescent
Dati tecnici di illuminazione	
Angolo del fascio (Nom)	12 °
Temperatura del colore correlata	2700 K
Indice di resa cromatica (CRI)	100
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	2.490 lm
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	300,0 W
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	massima intensità luminosa istantanea s
Tensione (Nom)	230 V
Tensione (Nom)	230 V

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	PAR56 [PAR 7"/180 mm]
Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	300 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	PAR56 300W GX16d 230V SP 1CT/6
Nome completo prodotto	PAR56 300W GX16D 230V SP 1CT/6
Full EOC	871150015957110
Codice d'ordine	15957110
Codice materiale (12NC)	923804044221
Codice locale	300PAR56SP
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500159571
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8711500159588


PAR56

Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)	C1
PAR56 300W GX16d 230V SP 1CT/6	178,5 mm	126,9 mm	98 mm

Fotometrie



Light Distribution Diagram - PAR56 300W GX16d 230V SP 1CT/6

