



PAR56

PAR56 300W GX16D 230V FL 1CT/6

Son derece güçlü sıkıştırılmış cam, 179 mm çaplı reflektör ampuller


Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	GX16D [GX16d]
Çalışma Konumu	UNIVERSAL [Hiçbiri veya Evrensel (U)]
Nominal kullanım ömrü	2.000 h
Anahtar Döngüsü	8.000
Nominal Kullanım Ömrü (Saat)	2.000 h
Aydınlatma Teknolojisi	Incandescent
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işın Açısı (Nom)	25 °
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2700 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	100
90° Konide Işık Akısı (Nominal)	2.337 lm
Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	300,0 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,0 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	anında tam ışık s
Voltaj (Nom)	230 V
Voltaj (Nom)	230 V

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Biçimi	PAR56 [PAR 7 inç/180 mm]
Onay ve Uygulama	
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	300 kWh
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	PAR56 300W GX16d 230V FL 1CT/6
Tam ürün adı	PAR56 300W GX16D 230V FL 1CT/6
Tam ürün kodu	871150015961810
Sipariş kodu	15961810
Malzeme No. (12NC)	923804144221
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500159618
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	6
EAN/UPC - Kutu	8711500159625

PAR56

Boyutlu çizim



Product	D (max)	C (max)	C1
PAR56 300W GX16d 230V FL 1CT/6	178,5 mm	126,9 mm	98 mm

