



PAR56

PAR56 300W GX16D 230V WFL 1CT/6

Lampa reflektorowa ze szkła prasowanego o średnicy 179 mm

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	GX16D [GX16d]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	2 000 h
Cykl Przelączania	8 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	2 000 h
Lighting Technology	Incandescent

Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu światła (Nom)	40 °
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	2 380 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	300,0 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s
Napięcie (Nom)	230 V
Napięcie (Nom)	230 V

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak


Mechanika i korpus	
Kształt bańki	PAR56 [PAR 7 cali/180 mm]

Certyfikaty i zastosowania	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	300 kWh

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	PAR56 300W GX16d 230V WFL 1CT/6
Pełna nazwa produktu	PAR56 300W GX16D 230V WFL 1CT/6
Full EOC	871150015965610
Kod zamówienia	15965610
Materiał Nr (12NC)	923804244221
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500159656
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC - Opakowanie	8711500159663


PAR56

Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)	C1
PAR56 300W GX16d 230V WFL 1CT/6	178,5 mm	126,9 mm	98 mm

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - PAR56 300W GX16d 230V WFL 1CT/6

