



PAR38

PAR38 80W E27 230V FL 30D 1CT/12

Préselt üvegű, 121 mm átmérőjű, nagy fényáramú reflektor fényforrás


Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27 [E27]
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Névleges élettartam	2 000 h
Kapcsolási ciklus	8 000
Névleges élettartam (óra)	2 000 h
Lighting Technology	Incandescent
Technikai adatok	
Sugárzási szög (névleges)	30 fok
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2700 K
Színvisszaadási index (CRI)	100
Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	670 lm
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	80,0 W
Indulási idő (névleges)	0,0 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	Azonnali teljes fényerő s
Teljesítménytényező (tört)	1
Feszültség (névleges)	230 V
Feszültség (névleges)	230 V

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	PAR38 [PAR 4,75 hüvelyk/121 mm]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	80 kWh
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	PAR38 80W E27 230V FL 30D 1CT/12
Teljes terméknev	PAR38 80W E27 230V FL 30D 1CT/12
Full EOC	871150060040015
Rendelési kód	60040015
Cikkszám (12NC)	923810544233
Helyi kód	PAR3880FLOOD
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500600400
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500359742


PAR38

Méretezett rajza



Product	D (max)	C (max)
PAR38 80W E27 230V FL 30D 1CT/12	123 mm	137 mm

Fotometriai adatok



Light Distribution Diagram - PAR38 80W E27 230V FL 30D 1CT/12

