



Halogen non-reflector

FCR 100W 12V 100PK


Lampes halogènes sans réflecteur – lumière de haute qualité facile à utiliser. Les lampes halogènes sans réflecteur offrent une lumière de haute qualité et sont faciles à installer, à remplacer et à utiliser. Toutes les lampes sans réflecteur intègrent une ampoule quartz sans distorsion et un positionnement précis du filament. Cela assure un rendement optimal du faisceau et un flux lumineux élevé et uniforme. Une vaste gamme d'intensités est disponible pour une grande variété d'applications, notamment des systèmes de projection. En outre, vous obtenez tous les avantages de la technologie halogène comme un spectre complet et un indice de rendu des couleurs (IRC) de 100, le même que la lumière naturelle et le meilleur sur le marché. Les lampes halogènes créent aussi une lumière blanche chaude et confortable et elles maintiennent leur flux lumineux, avec presque aucune réduction, tout au long de leur durée de vie.

Données du produit

Renseignements généraux		Tension (nom.)	
Culot-Base	GY6.35 [GY6.35]	12 V	
Position de fonctionnement	S90 [Debout +/-90 D ou culot vers le bas (BDH)]	Mécanique et boîtier	
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	50 h	Matériau de l'ampoule	
Données techniques sur l'éclairage		Quartz ouvert aux rayons UV	
Température de couleur proximale (nom.)	3450 K	Données de produit	
Indice de rendu des couleurs (IRC)	100	Nom du produit de la commande	7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F
Fonctionnement et électricité		Nom complet du produit	FCR 100W 12V 100PK
Consommation	100 W	Full EOC	871150040981250
Tension (nom.)	12 V	Code de commande	261016
		Numéro de matériau (12 N.C.)	923870017103
		Numérateur – Quantité par emballage	1
		EAN/CUP – Produit/Boîtier	8711500409812
		Numérateur – Emballages par boîte extérieure	100
		EAN/CUP – Boîte	8711500423269

Halogen non-reflector

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
7023 100W	11,5 mm	29,75	30,25	30	1,30 mm	1,25	1,20 mm	44 mm
GY6.35 12V		mm	mm	mm		mm		
1CT/10X10F								

