



Halogen non-reflector

ESB 7388 20W 6V 100PK

Lampes halogènes sans réflecteur – lumière de haute qualité facile à utiliser. Les lampes halogènes sans réflecteur offrent une lumière de haute qualité et sont faciles à installer, à remplacer et à utiliser. Toutes les lampes sans réflecteur intègrent une ampoule quartz sans distorsion et un positionnement précis du filament. Cela assure un rendement optimal du faisceau et un flux lumineux élevé et uniforme. Une vaste gamme d'intensités est disponible pour une grande variété d'applications, notamment des systèmes de projection. En outre, vous obtenez tous les avantages de la technologie halogène comme un spectre complet et un indice de rendu des couleurs (IRC) de 100, le même que la lumière naturelle et le meilleur sur le marché. Les lampes halogènes créent aussi une lumière blanche chaude et confortable et elles maintiennent leur flux lumineux, avec presque aucune réduction, tout au long de leur durée de vie.


Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	G4 [G4]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	100 h
Données techniques sur l'éclairage	
Flux lumineux	460 lm
Indice de rendu des couleurs (IRC)	100
Fonctionnement et électricité	
Consommation	20 W
Tension (nom.)	6 V
Tension (nom.)	6 V
Mécanique et boîtier	
Matériau de l'ampoule	Quartz ouvert aux rayons UV

Données de produit	
Nom du produit de la commande	7388 20W G4 6V 1CT/10X10F
Nom complet du produit	ESB 7388 20W 6V 100PK
Full EOC	871150040986750
Code de commande	256784
Numéro de matériau (12 N.C.)	923874610103
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	8711500409867
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	100
EAN/CUP – Boîte	8711500423306

Halogen non-reflector

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	L (max)	C (max)
7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	9,5 mm	19,75 mm	31 mm

