



# Halogen non-reflector

7388 20W G4 6V 1CT/10X10F

Lavvolts halogen-kapsel


## Produktdata

| Generell informasjon           |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Sokkelbase                     | G4                                   |
| Driftsposisjon                 | UNIVERSAL [Alle eller universal (U)] |
| Levetid til 50 % lystap (nom.) | 100 time(r)                          |
| Teknisk belysning              |                                      |
| Lysytelse                      | 460 lm                               |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI)  | 100                                  |
| Drift og elektronikk           |                                      |
| Effektforbruk                  | 20 W                                 |
| Spennning (nom.)               | 6 V                                  |
| Spennning (nom.)               | 6 V                                  |
| Mekanikk og innfatning         |                                      |
| Lyspæremateriale               | Kvarts-UV, åpen                      |

| Produktdata                       |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Produktnavn for bestilling        | 7388 20W G4 6V 1CT/10X10F |
| Fullstendig produktnavn           | 7388 20W G4 6V 1CT/10X10F |
| Full EOC                          | 871150040986750           |
| Lokal kodebeskrivelse             | 3775822                   |
| Bestillingskode                   | 40986750                  |
| Materialenr. (12NC)               | 923874610103              |
| Lokal bestillingskode             | 3775822                   |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1                         |
| EAN/UPC – produkt/boks            | 8711500409867             |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 100                       |
| EAN/UPC – boks                    | 8711500423306             |

# Halogen non-reflector

## Målskisse



| Product                   | D (max) | L (max)  | C (max) |
|---------------------------|---------|----------|---------|
| 7388 20W G4 6V 1CT/10X10F | 9,5 mm  | 19,75 mm | 31 mm   |

