



Halogéneo para Aplicações Industriais Microporjecção

7388 20W G4 6V 1CT/10X10F

As lâmpadas não reflectoras de halogéneo emitem uma luz de alta qualidade e são fáceis de instalar, substituir e utilizar. Todas as lâmpadas não reflectoras de halogéneo incorporam uma lâmpada de quartzo sem distorção e um posicionamento preciso do filamento montado. Estas características asseguram um desempenho optimizado do feixe e uma emissão de luz consistente e elevada. Está disponível uma vasta gama de potências, para uma grande variedade de aplicações, incluindo sistemas de projecção. Além disso, obtém todas as vantagens comprovadas da tecnologia de halogéneo, como é o caso do espectro total e um índice de composição de cores (CRI) de 100 – o mesmo da luz natural e o melhor que se pode obter. As lâmpadas de halogéneo criam igualmente uma luz branca quente confortável e mantêm a sua emissão de lúmens, praticamente sem redução, ao longo da sua vida útil.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G4
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	100 h

Caraterísticas técnicas da luz	
Fluxo Luminoso	460 lm
Color rendering index (CRI)	100

Funcionamento e caraterísticas eléctricas	
Consumo de Energia	20 W
Tensão (Nom.)	6 V
Tensão (Nom.)	6 V

Características mecânicas e compartimento	
Material da lâmpada	Quartzo UV aberto


Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	7388 20W G4 6V 1CT/10X10F

Halógeno para Aplicações Industriais Microporjecção

Nome do produto completo	7388 20W G4 6V 1CT/10X10F
Código do produto completo	871150040986750
Código de encomenda	40986750
N.º material (12NC)	923874610103
Numerador – Quantidade por embalagem	1

EAN/UPC – Produto/caixa	8711500409867
Numerador – Embalagens por caixa exterior	100
EAN/UPC – Caso	8711500423306

Desenho dimensional



Product	D (max)	L (max)	C (max)
7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	9,5 mm	19,75 mm	31 mm

