




Aluline 37/56

ALU 20W 12V R37 6D CL 1CT/10X5F


Alacsonyfeszültségű halogénégő különleges alumínium reflektortestben, amely kizárja a hőszugárzást a háttérvilágításból, bajonettzáras sapka a biztonságos rögzítéshez

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	BA15D [BA15d]
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Névleges élettartam	4 000 h
Kapcsolási ciklus	8 000
Névleges élettartam (óra)	4 000 h
Lighting Technology	Halogen
Technikai adatok	
Sugárzási szög (névleges)	6 fok
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Színvisszaadási index (CRI)	100
Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	235 lm
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	20 W
Fényforrás árama (névleges)	1,67 A
Indulási idő (névleges)	0,0 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	Azonnali teljes fényerő s
Teljesítménytényező (tört)	1
Feszültség (névleges)	12 V
Feszültség (névleges)	12 V


Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	R37 [R 37 mm]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	21 kWh
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	Alu 20W 12V R37 6D CL 1CT/10X5F
Teljes terméknév	ALU 20W 12V R37 6D CL 1CT/10X5F
Full EOC	871150040194660
Rendelési kód	40194660
Cikkszám (12NC)	923882717125
Helyi kód	6433
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500401946
Számláló – csomag külső dobozonként	50
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500415936

Méretezett rajza



Product	D (max)	C (max)
Alu 20W 12V R37 6D CL 1CT/10X5F	38 mm	41 mm

Fotometriai adatok



Light Distribution Diagram - Alu 20W 12V R37 6D CL 1CT/10X5F

