



Aluline 37/56

Aluline 20W 12V R37 6D CL 1CT/10X5F


Nízkonapěťová halogenová žárovka se speciálním hliníkovým reflektorem zabraňujícím ohřátí prostoru za žárovkou; bajonetová patice pro bezpečné upevnění

Údaje o produktu

Obecné informace		Řízení a stmívání	
Patice krytky	BA15D [BA15d]	Stmívatelné	Ano
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]	Mechanické a materiály	
Nominální životnost	4 000 h	Povrchová úprava žárovky	Číré
Cyklus zapnutí	8 000	Tvar žárovky	R37 [R 37 mm]
Jmenovitá životnost (hodiny)	4 000 h	Certifikace a použití	
Lighting Technology	Halogen	Spotřeba energie kWh/1000 h	21 kWh
Světelné technické		Označení a balení	
Vyzařovací úhel (jmen.)	6 stupňů	Objednací název produktu	Alu 20W 12V R37 6D CL 1CT/10X5F
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K	Celý název výrobku	Aluline 20W 12V R37 6D CL 1CT/10X5F
Index podání barev (CRI)	100	Full EOC	871869666681400
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	235 lm	Objednací kód	66681400
Provozní a elektrické		Číslo materiálu (12NC)	923882717126
Spotřeba energie	20 W	Číslování SAP – počet v balení	1
Proud zdroje (jmen.)	1,67 A	EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696666814
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s	Číslování SAP – balení v krabici	50
Doba zahřívání do 60 % světla	Okamžité rozsvícení plného světla s	Pouzdro – EAN/UPC	8718696666838
Účinnost (zlomek)	1		
Napětí (jmen.)	12 V		
Napětí (jmen.)	12 V		

Aluline 37/56

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)
Alu 20W 12V R37 6D CL 1CT/10X5F	38 mm	41 mm

Fotometrické údaje

Light Distribution Diagram - Alu 20W 12V R37 6D CL 1CT/10X5F

