



Aluline 37/56

Aluline 20W 12V R37 32D CL 1CT/10X5F

Energisparende halogenbrenner med spesiallaget aluminiumsreflektor som forhindrer varme i bakgrunnslyset; bajonettfestet gir trygt feste


Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	BA15D [BA15d]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Nominell levetid	4 000 time(r)
Brytersyklus	8 000
Anslått levetid (timer)	4 000 time(r)
Lighting Technology	Halogen
Teknisk belysning	
Spredningsvinkel (nom.)	32 grad(er)
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	100
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	235 lm
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	20,0 W
lyskildestrøm (nom.)	1,67 A
Starttid (nom.)	0,0 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s
Effektfaktor (brøk)	1
Spenning (nom.)	12 V
Spenning (nom.)	12 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	R37 [R 37 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energiforbruk kWh/1000 t	21 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	Alu 20W 12V R37 32D CL 1CT/10X5F
Fullstendig produktnavn	Aluline 20W 12V R37 32D CL 1CT/10X5F
Full EOC	871869666678400
Bestillingskode	66678400
Materialenr. (12NC)	923882917102
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696666784
SAP-teller – pakker per utvendige	50
EAN/UPC – boks	8718696666807


Aluline 37/56

Målskisse



Product	D (max)	C (max)
Alu 20W 12V R37 32D CL 1CT/10X5F	38 mm	41 mm

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - Alu 20W 12V R37 32D CL 1CT/10X5F

