



Aluline 37/56

Aluline 50W 12V R56 25D CL 1CT/10X5F

Bruciatore a alogeno a bassa tensione in un riflettore in alluminio speciale che previene il surriscaldamento eccessivo; attacco a baionetta per un fissaggio sicuro

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	B15 [B15]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Durata nominale	4.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	8.000
Durata specificata (ore)	4.000 ore
Lighting Technology	Halogen

Dati tecnici di illuminazione	
Angolo del fascio (Nom)	25 °
Temperatura del colore correlata	3000 K
Indice di resa cromatica (CRI)	100
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	760 lm

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	50,0 W
Corrente lampada (Nom)	4,17 A
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	massima intensità luminosa istantanea
Fattore di potenza (frazione)	1
Tensione (Nom)	12 V
Tensione (Nom)	12 V

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì


Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	R56 [R 56 mm]

Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	53 kWh

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	Alu 50W 12V R56 25D CL 1CT/10X5F
Nome completo prodotto	Aluline 50W 12V R56 25D CL 1CT/10X5F
Full EOC	871869666690600
Codice d'ordine	66690600
Codice materiale (12NC)	923884117102
Codice locale	6439
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696666906
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	50
EAN/UPC - Case	8718696666920


Aluline 37/56

Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)
Alu 50W 12V R56 25D CL 1CT/10X5F	58 mm	58 mm

Fotometrie



Light Distribution Diagram - Alu 50W 12V R56 25D CL 1CT/10X5F

