



HalogenA IDE

HALA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6

Halogenlyskaster til 230V netspænding, som giver et flot hvidt lys


Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E40 [E40]
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Normeret levetid	2.000 t
Skiftedyklus	8.000
Nominal levetid (timer)	2.000 t
Lighting Technology	Halogen
Lysteknisk	
Lysstrøm	24.000 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2900 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	24 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	100
Drift og el	
Strømforbrug	1.000,0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	4,35 A
Opstartstid (nom.)	0,0 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	øjeblikkeligt fuldt lys s
Effektfaktor (brøk)	1
Spænding (nom.)	230 V
Spænding (nom.)	230 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	T38 [T 38 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energiforbrug kWh/1000 t.	1000 kWh
Produktdata	
Ordreprodukt navn	HalA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6
Det fulde produkt navn	HALA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6
Full EOC	871150049128210
Beskrivelse af lokal kode	2050580882
Ordrekode	49128210
Materialenr. (12NC)	923900244240
Lokal ordrekode	2050580882
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500491282
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8711500499967

HalogenA IDE

Målskitse



Product	D (max)	C (max)
HalA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6	38,5 mm	256 mm

