



HalogenA IDE

HALA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6

Lámpara de doble envoltura a tensión de red que proporciona luz blanca

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E40 [E40]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Vida útil nominal	2.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	8.000
Vida útil nominal (horas)	2.000 hora(s)
Lighting Technology	Halogen

Datos técnicos de la luz	
Flujo luminoso	24.000 lm
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2900 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	24 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	100

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	1.000,0 W
Corriente de lámpara (nom.)	4,35 A
Hora de inicio (nom.)	0,0 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	100 % de luz al instante s
Factor de potencia (fracción)	1
Voltaje (nom.)	230 V
Voltaje (nom.)	230 V

Controles y regulación	
Regulable	Sí


Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	T38 [T 38 mm]

Aprobación y aplicación	
Consumo energético kWh/1000 h	1000 kWh

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	HalA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6
Nombre completo del producto	HALA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6
Full EOC	871150049128210
Código de pedido	49128210
Código 12NC	923900244240
Código local	PHIDE1000
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500491282
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8711500499967

HalogenA IDE

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
HalA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6	38,5 mm	256 mm

