



HalogenA IDE

HaIA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6

Mains-voltage high-wattage double-envelope giving a white halogen light


产品数据

一般信息	
底盖	E40 [E40]
操作位置	UNIVERSAL [任意或通用 (U)]
标称使用寿命	2,000 小时
切换循环	8,000
额定使用寿命 (小时)	2,000 小时
照明技术	Halogen
灯技术	
光通量	24,000 lm
相关色温 (标称)	2900 K
光效 (额定)(标称)	24 lm/W
显色指数 (CRI)	100
操作和电气	
功耗	1,000.0 W
灯具电流 (标称)	4.35 A
启动时间 (标称)	0.0 s
60% 灯光下的预热时间	即亮 s
功率系数 (小数)	1
电压 (标称)	230 V
电压 (标称)	230 V

控制和调光	
可调光	是
机械和外壳	
灯泡外观	透明
灯泡外形	T38 [T 38 毫米]
审批和申请	
能耗 kWh/1000 h	1000 kWh
产品数据	
订单产品名称	HaIA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6
完整的产品名称	HaIA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6
完整产品代码	871150049128210
订购代码	923900244240
材料编号 (12NC)	923900244240
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8711500491282
计算器 - 每个外包装箱中的包数	6
EAN/UPC - 案例	8711500499967

HalogenA IDE

二维绘图



Product	D (max)	C (max)
HalA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6	38.5 mm	256 mm

