



## Optical

### 5995 EJM 150W GX5.3 21V 1CT/24

Philips' halogen reflector lamps offer the ideal no-fuss solution for a wide variety of medical, projection and scientific illumination systems. Their proven reliability makes them ideal for retrofit installations. The burners are precisely aligned for optimal light performance. Dichroic reflectors ensure heat dissipation towards the back of the optical system, which helps the optical system remain within temperature limits. A special blue-filter version blocking out unwanted light above 700 nm is available for dental curing applications. In addition, you get all the proven advantages of halogen technology such as a CRI of 100 – the same as natural sunlight for the best possible color rendering. Halogen lamps also create a comfortable warm white light, and they maintain their high lumen output with almost no lumen reduction throughout their lifetime.

#### δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	GX5.3
Θέση λειτουργίας	S90 [Όρθιο +/-90D ή βάση κάτω (BDH)]
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	40 h

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	100

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	150 W
Τάση (ονομ.)	21 V
Τάση (ονομ.)	21 V


Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Υλικό λαμπτήρα	Χαλαζίας, ανοιχτό στην υπεριώδη ακτινοβολία
Φινίρισμα ανακλαστήρα	Λείο

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	5995 EJM 150W GX5.3 21V 1CT/24
Πλήρες όνομα προϊόντος	5995 EJM 150W GX5.3 21V 1CT/24
Full EOC	871150041063430
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	5995
Κωδικός παραγωγέας	41063430
Αρ. υλικού (12NC)	923921019894
Τοπικός κωδικός	5995
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500410634
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	24
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500419033

## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	C (max)
5995 EJM 150W GX5.3 21V 1CT/24	50,7 mm	44,5 mm

