



Halogen reflector

14501 150W GX5.3 20V

Kvarts halogenlamper med integrert reflektor


Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GX5.3
Driftposisjon	S105 [s105]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	500 time(r)
Teknisk belysning	
Korrelert fargetemperatur (nom)	3150 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	100
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	150 W
Spenning (nom.)	20 V
Spenning (nom.)	20 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæremateriale	Kvarts-UV, åpen

Reflektoroverflate	Fasettert reflektor
Lyspæreform	R50
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	DDL 150W 20V 24PK
Fullstendig produktnavn	14501 150W GX5.3 20V
Full EOC	871150041061030
Lokal kodebeskrivelse	3756750
Bestillingskode	41061030
Materialenr. (12NC)	923921419794
Lokal bestillingskode	3756750
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500410610
SAP-teller – pakker per utvendige	24
EAN/UPC – boks	8711500419002

Halogen reflector

Målskisse



Product	D (max)	C (max)
DDL 150W 20V 24PK	50,7 mm	44,5 mm

