



# Focusline Applications Optiques

## 13095 250W GY5.3 120V 1CT/24


Lampes halogènes en quartz avec réflecteur intégral servant de système de condenseur à miroir efficace

### Données du produit

| Informations générales                  |   |
|---|---|
| Culot                                   | GY5.3 [GY5.3]                                       |
| Position de fonctionnement              | S90 [Sur pied +/-90 D ou support vers le bas (BDH)] |
| Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.) | 175 h   |
| Données techniques de l'éclairage       |   |
| Indice de rendu de couleur (IRC)        | 100   |
| Fonctionnement et électricité           |   |
| Consommation électrique                 | 250 W   |
| Tension (nom.)                          | 120 V   |
| Tension (nom.)                          | 120 V   |
| Commandes et gradation                  |   |
| Variation de l'intensité lumineuse      | Oui   |

| Mécanique et boîtier          |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Matériaux des lampes          | Quartz ouvert aux UV         |
| Finition du réflecteur        | Réflecteur à facettes        |
| Données du produit            |                              |
| Nom du produit de la commande | 13095 250W GY5.3 120V 1CT/24 |
| Nom de produit complet        | 13095 250W GY5.3 120V 1CT/24 |
| Code EOC                      | 871150041062730              |
| Code de commande              | 41062730                     |
| Code 12NC                     | 923921536394                 |
| Code de commande local        | 13095                        |
| Quantité par pack             | 1                            |
| Code EAN – Produit/Boîte      | 8711500410627                |
| Conditionnement par carton    | 24                           |
| Codes EAN/UPC – Boîte         | 8711500419064                |

### Schéma dimensionnel



| Product                      | D (max) | C (max) |
|------------------------------|---------|---------|
| 13095 250W GY5.3 120V 1CT/24 | 50,7 mm | 44,5 mm |

