



Halogen spezial

5761 30W G4 6V 1CT/10X10F

Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.

Produkt Daten

| Allgemeine Informationen | |
|-------------------------------------|---|
| Socket | G4 |
| Betriebsstellung | UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)] |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) | 100 Stunde(n) |

| Lichttechnische Daten | |
|---------------------------------|--------|
| Lichtstrom | 765 lm |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 3200 K |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 100 |


| Betrieb und Elektrik | |
|----------------------|------|
| Energieverbrauch | 30 W |
| Spannung (Nom) | 6 V |
| Spannung (Nom) | 6 V |

| Mechanik und Gehäuse | |
|----------------------|-----------------|
| Kolbenmaterial | Quarz-UV, offen |

| Produktdaten | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Bestell-Produktname | 5761 30W G4 6V |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | 5761 30W G4 6V 1CT/10X10F |
| Gesamt-Produktcode | 871150041084950 |
| Bestellcode | 41084950 |
| Material-Nr. (12NC) | 923931110103 |
| Lokaler Bestellcode | 5761 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8711500410849 |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 100 |
| EAN Umverpackung | 8711500423344 |

Halogen spezial

Abmessungsskizzen



| Product | D (max) | L (max) | C (max) |
|----------------|---------|----------|---------|
| 5761 30W G4 6V | 9.5 mm | 19.75 mm | 31 mm |

