



Halogen non-reflector

5761 30W 6V 100PK


Lampes halogènes sans réflecteur – lumière de haute qualité facile à utiliser. Les lampes halogènes sans réflecteur offrent une lumière de haute qualité et sont faciles à installer, à remplacer et à utiliser. Toutes les lampes sans réflecteur intègrent une ampoule quartz sans distorsion et un positionnement précis du filament. Cela assure un rendement optimal du faisceau et un flux lumineux élevé et uniforme. Une vaste gamme d'intensités est disponible pour une grande variété d'applications, notamment des systèmes de projection. En outre, vous obtenez tous les avantages de la technologie halogène comme un spectre complet et un indice de rendu des couleurs (IRC) de 100, le même que la lumière naturelle et le meilleur sur le marché. Les lampes halogènes créent aussi une lumière blanche chaude et confortable et elles maintiennent leur flux lumineux, avec presque aucune réduction, tout au long de leur durée de vie.

Données du produit

Renseignements généraux		Mécanique et boîtier	
Culot-Base	G4 [G4]	Matériau de l'ampoule	Quartz ouvert aux rayons UV
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]		
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	100 h		
Données techniques sur l'éclairage		Données de produit	
Flux lumineux	765 lm	Nom du produit de la commande	5761 30W G4 6V
Température de couleur proximale (nom.)	3200 K	Nom complet du produit	5761 30W 6V 100PK
Indice de rendu des couleurs (IRC)	100	Full EOC	871150041084950
		Code de commande	257139
		Numéro de matériau (12 N.C.)	923931110103
		Numérateur – Quantité par emballage	1
		EAN/CUP - Produit/Boîtier	8711500410849
		Numérateur – Emballages par boîte extérieure	100
		EAN/CUP – Boîte	8711500423344
Fonctionnement et électricité			
Consommation	30 W		
Tension (nom.)	6 V		
Tension (nom.)	6 V		

Halogen non-reflector

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	L (max)	C (max)
5761 30W G4 6V	9,5 mm	19,75 mm	31 mm

