



Plusline Large (dvoupaticová)

PLUSLINE L 750W R7S 230V 1CT/10

Žárovky PlusLine Large nabízejí maximální světelný tok pro osvětlení velkých ploch v exteriérech, budovách a obchodech.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	R7S [R7s]
Provozní poloha	P4 [Paralelní +/-4D nebo horizontální (HOR)]
Nominální životnost	2 000 h
Cyklus zapnutí	8 000
Jmenovitá životnost (hodiny)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen

Světelně technické	
Světelný tok	16 875 lm
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2900 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	22,8 lm/W
Index podání barev (CRI)	100

Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	750,0 W
Proud zdroje (jmen.)	3,26 A
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s
Doba zahřívání do 60 % světla	Okamžité rozsvícení plného světla s
Účinník (zlomek)	1
Napětí (jmen.)	230 V

Napětí (jmen.)	230 V
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	T11 [T 11 mm]


Certifikace a použití	
Spotřeba energie kWh/1000 h	750 kWh

Označení a balení	
Objednací název produktu	Plusline L 750W R7s 230V 1CT/10
Celý název výrobku	PLUSLINE L 750W R7S 230V 1CT/10
Full EOC	871150049433725
Objednací kód	49433725
Číslo materiálu (12NC)	923932043240
Místní kód	PLUS750
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500494337
Číslování SAP – balení v krabici	10

Plusline Large (dvoupaticová)

Pouzdro – EAN/UPC 8711500521637

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline L 750W R7s 230V 1CT/10	11 mm	187,3 mm	185,7 mm	184,1 mm	189,1 mm

