



Plusline forte puissance

PLUSLINE L 750W R7S 230V 1CT/10

Le projecteur PlusLine Large produit un flux lumineux maximal permettant d'éclairer de vastes zones telles que les espaces extérieurs, les bâtiments et les magasins.

Données du produit

Informations générales	
Culot	R7S [R7s]
Position de fonctionnement	P4 [Parallèle +/-4 D ou horizontale (HOR)]
Durée de vie nominale	2.000 h
Nombre de cycles d'allumage	8.000
Durée de vie nominale (heures)	2.000 h
Type de lampe	Halogen

Données techniques de l'éclairage

Flux lumineux	16.875 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	2900 K
Efficacité lumineuse (nominale)	22,8 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	100

Fonctionnement et électricité

Consommation électrique	750,0 W
Courant lampe (nom.)	3,26 A
Heure de démarrage (nom.)	0,0 s
Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Facteur de puissance (fraction)	1
Tension (nom.)	230 V

Tension (nom.)	230 V
----------------	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T11 [T 11 mm]

Approbation et application

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	750 kWh
------------------------------------	---------

Données du produit


Nom du produit de la commande	Plusline L 750W R7s 230V 1CT/10
Nom de produit complet	PLUSLINE L 750W R7S 230V 1CT/10
Code EOC	871150049433725
Code de commande	49433725
Code 12NC	923932043240
Code de commande local	PLUSLINE750
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500494337
Conditionnement par carton	10

Plusline forte puissance

Codes EAN/UPC - Boîte

8711500521637

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline L 750W R7s 230V 1CT/10	11 mm	187,3 mm	185,7 mm	184,1 mm	189,1 mm

