



Plusline Lunga

PLUSLINE L 750W R7S 230V 1CT/10

Il proiettore PlusLine Large offre emissione luminosa massima per illuminare grandi spazi, ad esempio esterni, edifici e negozi.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	R7S [R7s]
Posizione di funzionamento	P4 [Parallelo +/-4D o orizzontale (HOR)]
Durata nominale	2.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	8.000
Durata specificata (ore)	2.000 ore
Lighting Technology	Halogen

Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso	16.875 lm
Temperatura del colore correlata	2900 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	22,8 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	100

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	750,0 W
Corrente lampada (Nom)	3,26 A
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	massima intensità luminosa istantanea
Fattore di potenza (frazione)	1
Tensione (Nom)	230 V
Tensione (Nom)	230 V

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si


Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	T11 [T 11 mm]

Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	750 kWh

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	Plusline L 750W R7s 230V 1CT/10
Nome completo prodotto	PLUSLINE L 750W R7S 230V 1CT/10
Full EOC	871150049433725
Codice d'ordine	49433725
Codice materiale (12NC)	923932043240
Codice locale	750PLUS
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500494337
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8711500521637

Plusline Lunga

Disegno tecnico



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline L 750W R7s 230V 1CT/10	11 mm	187,3 mm	185,7 mm	184,1 mm	189,1 mm

