



Plusline Large 2 άκρων

Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10

Ο προβολέας PlusLine Large παράγει τη μέγιστη φωτεινή ροή για το φωτισμό μεγάλων επιφανειών, όπως υπαίθριων χώρων, κτιρίων και καταστημάτων.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	R7S [R7s]
Θέση λειτουργίας	P4 [Παράλληλο +/-4D ή οριζόντιο (HOR)]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	2.000 h
Κύκλος λειτουργίας	8.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	2.000 h
Lighting Technology	Halogen

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Φωτεινή ροή	21.500 lm
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	2900 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	21,5 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	100

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	1.000 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	4,35 A
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,0 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	άμεσος πλήρης φωτισμός s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	1
Τάση (ονομ.)	230 V
Τάση (ονομ.)	230 V

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι


Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	T11 [T 11 mm]

Έγκριση και Εφαρμογή	
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	1000 kWh

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	Plusline L 1000W R7s 230V 1CT/10
Πλήρες όνομα προϊόντος	Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10
Full EOC	871150049434401
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	PLP/1000/N
Κωδικός παραγγελίας	49434401
Αρ. υλικού (12NC)	923932143203
Τοπικός κωδικός	PLP/1000/N
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500494344
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718291720812

Plusline Large 2 άκρων

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline L 1000W R7s 230V 1CT/10	11 mm	187,3 mm	185,7 mm	184,1 mm	189,1 mm

