

# PHILIPS

## Lighting



# Plusline Large (çift uçlu)

## Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10

PlusLine Large, dış mekânlar, binalar ve mağazalar gibi geniş alanları aydınlatmak için maksimum ışık çıkışı sağlar.


### Ürün veri

| Genel Bilgiler                    |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Kapak Tabanı                      | R7S [R7s]                           |
| Çalışma Konumu                    | P4 [Paralel +/-4D veya Yatay (HOR)] |
| Nominal kullanım ömrü             | 2.000 h                             |
| Anahtar Döngüsü                   | 8.000                               |
| Nominal Kullanım Ömrü (Saat)      | 2.000 h                             |
| Aydınlatma Teknolojisi            | Halogen                             |
| Işık Teknik Ayrıntıları           |                                     |
| Işık Akısı                        | 21.500 lm                           |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)    | 2900 K                              |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 21,5 lm/W                           |
| Renk oluşturma dizini (CRI)       | 100                                 |
| Çalıştırma ve Elektrik            |                                     |
| Güç Tüketimi                      | 1.000 W                             |
| Lamba Akımı (Nom)                 | 4,35 A                              |
| Başlangıç Saati (Nom)             | 0,0 s                               |
| %60 ışığa kadar ısınma süresi     | anında tam ışık s                   |
| Güç Faktörü (Kesir)               | 1                                   |
| Voltaj (Nom)                      | 230 V                               |
| Voltaj (Nom)                      | 230 V                               |

| Kontroller ve Dim Etme                     |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Dim Edilebilir                             | Evet                                 |
| Mekanik ve Muhafaza                        |                                      |
| Lamba Kaplaması                            | Şeffaf                               |
| Lamba Biçimi                               | T11 [T 11 mm]                        |
| Onay ve Uygulama                           |                                      |
| Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.               | 1000 kWh                             |
| Ürün Verileri                              |                                      |
| Sipariş ürün adı                           | Plusline L 1000W R7s 230V 1CT/10     |
| Tam ürün adı                               | Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10 |
| Tam ürün kodu                              | 871150049434401                      |
| Sipariş kodu                               | 49434401                             |
| Malzeme No. (12NC)                         | 923932143203                         |
| Numeratör - Paket Başına Miktar            | 1                                    |
| EAN/UPC - Ürün/Kutu                        | 8711500494344                        |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 10                                   |
| EAN/UPC - Kutu                             | 8718291720812                        |

## Plusline Large (çift uçlu)

### Boyutlu çizim



| Product                          | D (max) | B (max)  | B        | B (min)  | C (max)  |
|----------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Plusline L 1000W R7s 230V 1CT/10 | 11 mm   | 187,3 mm | 185,7 mm | 184,1 mm | 189,1 mm |

