

PHILIPS

Lighting



Plusline Large

Plusline L 1000W R7s 230V 1CT/10

Mains-voltage linear lamp giving white halogen light


产品数据

一般信息	
底盖	R7S [R7s]
操作位置	P4 [并行 +/-4D 或水平 (HOR)]
标称使用寿命	2,000 小时
切换循环	8,000
额定使用寿命 (小时)	2,000 小时
照明技术	Halogen
灯技术	
光通量	21,500 lm
相关色温 (标称)	2900 K
光效 (额定) (标称)	21.5 lm/W
显色指数 (CRI)	100
操作和电气	
功耗	1,000 W
灯具电流 (标称)	4.35 A
启动时间 (标称)	0.0 s
60% 灯光下的预热时间	即亮 s
功率系数 (小数)	1
电压 (标称)	230 V
电压 (标称)	230 V

控制和调光	
可调光	是
机械和外壳	
灯泡外观	透明
灯泡外形	T11 [T 11 毫米]
审批和申请	
能耗 kWh/1000 h	1000 kWh
产品数据	
订单产品名称	Plusline L 1000W R7s 230V 1CT/10
完整的产品名称	Plusline L 1000W R7s 230V 1CT/10
完整产品代码	692234192038700
订购代码	923932143293
材料编号 (12NC)	923932143293
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6922341920387
计算器 - 每个外包装箱中的包数	10
EAN/UPC - 案例	6922341920394

Plusline Large

二维绘图



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline L 1000W R7s 230V 1CT/10	11 mm	187.3 mm	185.7 mm	184.1 mm	189.1 mm

