



Plusline forte puissance

Plusline Large 1000W R7s 240V 1CT/10

Le projecteur PlusLine Large produit un flux lumineux maximal permettant d'éclairer de vastes zones telles que les espaces extérieurs, les bâtiments et les magasins.


Données du produit

Informations générales	
Culot	R7S [R7s]
Position de fonctionnement	P4 [Parallèle +/-4 D ou horizontale (HOR)]
Durée de vie nominale	2'000 h
Nombre de cycles d'allumage	8'000
Durée de vie nominale (heures)	2'000 h
Type de lampe	Halogen
Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	21'500 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	2900 K
Efficacité lumineuse (nominale)	21.5 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	100
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	1'000.0 W
Courant lampe (nom.)	4.17 A
Heure de démarrage (nom.)	0.0 s
Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Facteur de puissance (fraction)	1
Tension (nom.)	240 V
Tension (nom.)	240 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T11 [T 11 mm]
Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	1000 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	Plusline L 1000W R7s 240V 1CT/10
Nom de produit complet	Plusline Large 1000W R7s 240V 1CT/10
Code EOC	871150005597201
Code de commande	05597201
Code 12NC	923932145703
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500055972
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291720829

Plusline forte puissance

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline L 1000W R7s 240V 1CT/10	11 mm	187.3 mm	185.7 mm	184.1 mm	189.1 mm

