



Plusline Large

Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10

PlusLine Large-projektører giver maksimalt lysudbytte til belysning af f.eks. udendørs områder, bygninger og butikker.


Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	R7S [R7s]
Driftsposition	P4 [Parallel +/-4D eller horisontal (HOR)]
Normeret levetid	2.000 t
Skiftcyklus	8.000
Nominel levetid (timer)	2.000 t
Lighting Technology	Halogen
Lysteknisk	
Lysstrøm	33.000 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2900 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	22 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	100
Drift og el	
Strømforbrug	1.500,0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	6,52 A
Opstartstid (nom.)	0,0 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	øjeblikkeligt fuldt lys s
Effektfaktor (brøk)	1
Spænding (nom.)	230 V
Spænding (nom.)	230 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	T11 [T 11 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energiforbrug kWh/1000 t.	1500 kWh
Produktdata	
Ordreprodukt navn	Plusline L 1500W R7s 230V 1CT/10
Det fulde produkt navn	Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10
Full EOC	871150049435101
Beskrivelse af lokal kode	2050610299
Ordrekode	49435101
Materialenr. (12NC)	923932243203
Lokal ordrekode	2050610299
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500494351
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718291720836

Plusline Large

Målskitse



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline L 1500W R7s 230V 1CT/10	11 mm	252,3 mm	250,7 mm	249,1 mm	254,1 mm

