



Plusline forte puissance

Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10

Le projecteur PlusLine Large produit un flux lumineux maximal permettant d'éclairer de vastes zones telles que les espaces extérieurs, les bâtiments et les magasins.

Données du produit


Informations générales	
Culot	R7S [R7s]
Position de fonctionnement	P4 [Parallèle +/-4 D ou horizontale (HOR)]
Durée de vie nominale	2.000 h
Nombre de cycles d'allumage	8.000
Durée de vie nominale (heures)	2.000 h
Type de lampe	Halogen
Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	33.000 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	2900 K
Efficacité lumineuse (nominale)	22 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	100
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	1.500,0 W
Courant lampe (nom.)	6,52 A
Heure de démarrage (nom.)	0,0 s
Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Facteur de puissance (fraction)	1
Tension (nom.)	230 V

Tension (nom.)	230 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T11 [T 11 mm]
Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	1500 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	Plusline L 1500W R7s 230V 1CT/10
Nom de produit complet	Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10
Code EOC	871150049435101
Code de commande	49435101
Code 12NC	923932243203
Code de commande local	PLUSLINE1500
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500494351
Conditionnement par carton	10

Plusline forte puissance

Codes EAN/UPC - Boîte 8718291720836

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline L 1500W R7s 230V 1CT/10	11 mm	252,3 mm	250,7 mm	249,1 mm	254,1 mm

