



Double Ended Linear

Double Ended Linear 1500T3Q/P/CL 240V 12PK

Les lampes halogènes à double embout diffusent une lumière blanche et vive pour les éclairages de travail et de sécurité. Fabrication robuste pour les lieux de travail très animés. Disponibles en plusieurs tailles qui répondent à la plupart des besoins. Le flux lumineux élevé diffuse de la lumière là où vous en avez besoin.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	R7S [R7s]
Position de fonctionnement	P4 [Parallèle +/-4 D ou horizontale (HOR)]
Durée de vie nominale	2 000 h
Cycle de commutation	8 000
Durée de vie nominale (heures)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen

Données techniques sur l'éclairage

Flux lumineux	33 000 lm
Température de couleur proximale (nom.)	2900 K
Efficacité lumineuse (nominale)	22 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	100

Fonctionnement et électricité

Consommation	1 500,0 W
Courant de la lampe (nom.)	6,25 A
Temps d'allumage (nom.)	0,0 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	pleine lumière instantanée s
Facteur de puissance (fraction)	1
Tension (nom.)	240 V

Tension (nom.)	240 V
----------------	-------

Commandes et gradation

Intensité variable	Oui
--------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finis des ampoules	Transparent
Forme de l'ampoule	T11 [T 11 mm]

Approbation et utilisation


Consommation d'énergie en kWh/1000 h	1500 kWh
--------------------------------------	----------

Données de produit

Nom du produit de la commande	1500T3Q/P/CL 240V 12PK
Nom complet du produit	Double Ended Linear 1500T3Q/P/CL 240V 12PK
Code de commande	132266
Numéro de matériau (12 N.C.)	923932245793
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677132262
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
EAN/CUP – Boîte	50046677132267

Double Ended Linear

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
1500T3Q/P/CL 240V 12PK	11 mm	252,3 mm	250,7 mm	249,1 mm	254,1 mm

