



Halogen reflector

13865 12V 75W 50 PK

Lampes halogènes réflecteurs – une fiabilité reconnue Les lampes halogènes réflecteurs de Philips offrent la solution idéale sans tracas pour une grande variété de systèmes d'éclairage scientifique, de projections et de systèmes médicaux. Leur fiabilité reconnue en font les lampes idéales pour les mises à niveau. Les brûleurs sont alignés avec précision pour un rendement optimal de la lumière. Les réflecteurs dichroïques assurent la dissipation de la chaleur vers l'arrière du système optique, ce qui permet à ce dernier de ne pas dépasser les limites de température. Une version spéciale avec filtre bleu bloquant la lumière non désirée au-delà de 700 nm est disponible pour les soins dentaires. En outre, vous obtenez tous les avantages reconnus de la technologie halogène comme un IRC de 100, le même que la lumière naturelle du soleil pour le meilleur rendu des couleurs possible. Les lampes halogènes créent aussi une lumière blanche chaude et confortable et elles maintiennent leur flux lumineux élevé, avec presque aucune réduction lumineuse, tout au long de leur durée de vie.

Données du produit


Renseignements généraux		Commandes et gradation	
Culot-Base	G5.3 [G5.3]	Intensité variable	Oui
Position de fonctionnement	S105 [s105]	Mécanique et boîtier	
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	50 h	Matériau de l'ampoule	Quartz ouvert aux rayons UV
Données techniques sur l'éclairage		Fin du réflecteur	Doux
Indice de rendu des couleurs (IRC)	100	Forme de l'ampoule	R35 [R 35 mm]
Fonctionnement et électricité		Données de produit	
Consommation	75 W	Nom du produit de la commande	13865 75W G5.3/4.8 12V 1CT/10X5F
Tension (nom.)	12 V	Nom complet du produit	13865 12V 75W 50 PK
Tension (nom.)	12 V	Full EOC	871150041071960
		Code de commande	264234

Halogen reflector

Numéro de matériau (12 N.C.)	924010017104
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	8711500410719
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	50

EAN/CUP – Boîte	8711500423405
-----------------	---------------

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
13865 75W G5.3/4.8 12V 1CT/10X5F	25 mm	37 mm

