



Halogéneo para Aplicações Industriais

13631 250W GX5.3 24V 1CT/24

As lâmpadas reflectoras de halogéneo da Philips oferecem a solução ideal e simples para uma vasta gama de sistemas de iluminação médica, de projecção e de iluminação científica. A sua fiabilidade comprovada torna-as ideais para instalações de adaptação. Os bicos estão perfeitamente alinhados para um desempenho otimizado da luz. Os reflectores dicróicos asseguram a dissipação do calor para a retaguarda do sistema óptico, o qual ajuda o sistema óptico a manter-se dentro dos limites de temperatura. Uma versão especial com filtro azul que bloqueia a luz indesejada acima dos 700 nm está disponível para aplicações de cura dentária. Além disso, obtém todas as vantagens comprovadas da tecnologia de halogéneo, como é o caso de um CRI de 100 – o mesmo da luz natural do sol para obtenção da melhor composição de cores possível. As lâmpadas de halogéneo criam igualmente uma luz branca quente confortável e mantêm a sua elevada emissão de lúmens, praticamente sem redução de lúmens, ao longo da sua vida útil.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GX5.3 [GX5.3]
Posição de funcionamento	S90 [Em pé +/-90D ou Base para baixo (BDH)]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	50 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Color rendering index (CRI)	100
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	250 W
Tensão (Nom.)	24 V


Tensão (Nom.)	24 V
Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Material da lâmpada	Quartzo UV aberto
Acabamento do refletor	Refletor facetado
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	13631 250W GX5.3 24V 1CT/24
Nome do produto completo	13631 250W GX5.3 24V 1CT/24

Halogéneo para Aplicações Industriais

Código do produto completo	871150041075730
Código de encomenda	41075730
N.º material (12NC)	924010520594
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500410757

Numerador – Embalagens por caixa exterior 24	
EAN/UPC – Caso	8711500416292

Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)
13631 250W GX5.3 24V 1CT/24	50,67 mm	44,45 mm

