



Halogen spezial

EVD 7787XHP 36V 400W GY6.35 C1

Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.

Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Socket | G6.35 [G6.35] |
| Philips-Code | 7787XHP |
| ANSI-Code | EVD |
| LIF-Code | A1/239 |
| Betriebsstellung | S90 [Socket nach unten +/-90°] |
| Hauptanwendungsgebiet | Projektion |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom) | 50 h |

| Lichttechnische Daten | |
|---------------------------------|----------|
| Nennlichtstrom (Nom) | 16000 lm |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 3250 K |
| Farbwiedergabeindex (Nom.) | 100 |

| Elektrische Kenndaten | |
|-----------------------|-------|
| Power (Rated) (Nom) | 400 W |
| Spannung (Nom) | 36 V |

| Mechanische Kenndaten | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Kolbenmaterial | Quartzglassbrenner ohne UV-Block |

| | |
|--------------------------|---------|
| Glühfadenform | flach |
| Glühfadenabmessungen BxH | 9.3x4.9 |

| Anforderungen an das Leuchtendesign | |
|-------------------------------------|--------|
| Kolbentemperatur (max.) | 900 °C |
| Quetschungstemperatur (max.) | 400 °C |

| Produktdaten | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Gesamt-Produktcode | 871150050458638 |
| Bestell-Produktname | 7787XHP 400W GY6.35 36V 1CT/3X8F |
| EAN/UPC - Produkt | 8711500504586 |
| Bestellcode | 50458638 |
| Local Code | 7787XHP |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| Anzahl pro Umverpackung | 24 |
| Material-Nr. (12NC) | 924031623306 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 0.008 kg |

Halogen spezial

Abmessungsskizzen



| Product | D (max) | L (min) | L (max) | L | P (max) | P | P (min) |
|-------------------------|---------|----------|----------|-------|---------|------|---------|
| 7787XHP 400W | 18 mm | 35.75 mm | 36.25 mm | 36 mm | 1.05 mm | 1 mm | 0.95 mm |
| GY6.35 36V 1CT/ 3X8F | | | | | | | |

7787XHP 400W G6.35 36V

