



# Λαμπτήρας προβολής

## 7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F

Halogen non-reflector lamps offer high-quality light and are easy to install, replace and operate. All halogen non-reflector lamps incorporate a distortion-free quartz bulb and a precise positioning of the mounted filament. These ensure optimal beam performance and consistent, high light output. A wide range of wattages is available for a broad variety of applications, including projection systems. In addition you get all the proven advantages of halogen technology such as a full spectrum and a color rendering index (CRI) of 100 – the same as natural light and the best that it can be. Halogen lamps also create a comfortable warm white light, and they maintain their lumen output, with almost no reduction, throughout their lifetime.


### δεδομένα Προϊόντων

| Γενικές πληροφορίες                                  |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Βάση-κάλυμμα                                         | G6.35                                       |
| Θέση λειτουργίας                                     | S90 [Ορθο +/-90D ή βάση κάτω (BDH)]         |
| Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)               | 40 h                                        |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού                      |                                             |
| Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική) | 3450 K                                      |
| Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)                    | 100                                         |
| Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας                |                                             |
| Κατανάλωση ενέργειας                                 | 150 W                                       |
| Τάση (ονομ.)                                         | 24 V                                        |
| Τάση (ονομ.)                                         | 24 V                                        |
| Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα                    |                                             |
| Υλικό λαμπτήρα                                       | Χαλαζίας, ανοιχτό στην υπεριώδη ακτινοβολία |

| Στοιχεία προϊόντος                         |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Όνομα παραγωγέας προϊόντος                 | 7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F |
| Πλήρες όνομα προϊόντος                     | 7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F |
| Full EOC                                   | 871150041020750                   |
| Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B | 7158N                             |
| Κωδικός παραγωγέας                         | 41020750                          |
| Αρ. υλικού (12NC)                          | 924031720503                      |
| Τοπικός κωδικός                            | 7158N                             |
| Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία        | 1                                 |
| EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη                      | 8711500410207                     |
| Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί | 100                               |
| EAN/UPC - Κιβώπο                           | 8711500423221                     |

# Λαμπτήρας προβολής

## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



| Product      | D (max) | L (min) | L (max) | L  | P (max) | P    | P (min) | C (max) |
|--------------|---------|---------|---------|----|---------|------|---------|---------|
| 7158XHP 150W | 11,5 mm | 31,5 mm | 33,25   | 33 | 1,05 mm | 1 mm | 0,95    | 50 mm   |
| G6.35 24V    |         |         | mm      | mm |         |      | mm      |         |
| 1CT/10X10F   |         |         |         |    |         |      |         |         |

