



# Capsuleline 12V

## CAPS 10W G4 12V CL 4000H 1CT/10X10F

Capsule halogène basse tension. La solution idéale pour les luminaires compacts et décoratifs. Le verre anti-UV et le remplissage basse pression permettent une utilisation sans cache en verre. La Capsuleline, de taille compacte, produit une lumière blanche étincelante pour une longue durée de vie.


### Données du produit

| Informations générales             |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Culot                              | G4 [G4]                              |
| Position de fonctionnement         | UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)] |
| Durée de vie nominale              | 4.000 h                              |
| Nombre de cycles d'allumage        | 16.000                               |
| Durée de vie nominale (heures)     | 4.000 h                              |
| Type de lampe                      | Halogen                              |
| Données techniques de l'éclairage  |                                      |
| Flux lumineux                      | 140 lm                               |
| Efficacité lumineuse (nominale)    | 14 lm/W                              |
| Indice de rendu de couleur (IRC)   | 100                                  |
| Fonctionnement et électricité      |                                      |
| Consommation électrique            | 10,0 W                               |
| Courant lampe (nom.)               | 0,83 A                               |
| Heure de démarrage (nom.)          | 0,0 s                                |
| Temps de chauffe à 60 %            | lumière maximale instantanée s       |
| Facteur de puissance (fraction)    | 1                                    |
| Tension (nom.)                     | 12 V                                 |
| Tension (nom.)                     | 12 V                                 |
| Commandes et gradation             |                                      |
| Variation de l'intensité lumineuse | Oui                                  |

| Mécanique et boîtier               |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Finition ampoule                   | Transparent                         |
| Forme de la lampe                  | T9 [T 9 mm (T9)]                    |
| Approbation et application         |                                     |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 11 kWh                              |
| Données du produit                 |                                     |
| Nom du produit de la commande      | Caps 10W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F |
| Nom de produit complet             | CAPS 10W G4 12V CL 4000H 1CT/10X10F |
| Code EOC                           | 871150040970650                     |
| Code de commande                   | 40970650                            |
| Code 12NC                          | 924036317101                        |
| Code de commande local             | 13284                               |
| Quantité par pack                  | 1                                   |
| Code EAN – Produit/Boîte           | 8711500409706                       |
| Conditionnement par carton         | 100                                 |
| Codes EAN/UPC – Boîte              | 8711500425645                       |

# Capsuleline 12V

## Schéma dimensionnel



| Product                             | D (max) | L     | C (max) |
|-------------------------------------|---------|-------|---------|
| Caps 10W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F | 9 mm    | 22 mm | 33 mm   |

