



# Capsuline

## CAPS 5W G4 12V CL 4000H 1CT/10X10F


Capsuline ist ein Niedervolt-Halogenbrenner, dessen UV-Schutzglasfilter und Niederdruckfüllung den Einsatz ohne Glasabdeckung ermöglicht. Die kompakte Lampe gibt funkelndes weißes Licht ab und hat eine lange Lebensdauer.

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen        |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Sockel                          | G4 [G4]                                 |
| Betriebsstellung                | UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)] |
| Nennlebensdauer                 | 4'000 Stunde(n)                         |
| Schaltzyklus                    | 16'000                                  |
| Nennlebensdauer (Std.)          | 4'000 Stunde(n)                         |
| Beleuchtungstechnologie         | Halogen                                 |
| Lichttechnische Daten           |                                         |
| Lichtstrom                      | 60 lm                                   |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2800 K                                  |
| Nennlichtausbeute (nom.)        | 12 lm/W                                 |
| Farbwiedergabeindex (CRI)       | 100                                     |
| Betrieb und Elektrik            |                                         |
| Energieverbrauch                | 5.0 W                                   |
| Lampenstrom (Nom)               | 0.42 A                                  |
| Startzeit (Nom)                 | 0.0 s                                   |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht      | Sofort volle Lichtleistung s            |
| Leistungsfaktor (Bruchteil)     | 1                                       |
| Spannung (Nom)                  | 12 V                                    |
| Spannung (Nom)                  | 12 V                                    |

| Lichtregelung und Dimmen        |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Dimmbar                         | Ja                                 |
| Mechanik und Gehäuse            |                                    |
| Kolbenausführung                | Klar                               |
| Kolbenform                      | T9 [T 9 mm (T9)]                   |
| Genehmigung und Anwendung       |                                    |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 5 kWh                              |
| Produktdaten                    |                                    |
| Bestell-Produktname             | Caps 5W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F |
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | CAPS 5W G4 12V CL 4000H 1CT/10X10F |
| Gesamt-Produktcode              | 871150040969050                    |
| Bestellcode                     | 40969050                           |
| Material-Nr. (12NC)             | 924038917101                       |
| Anzahl pro Verpackung           | 1                                  |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8711500409690                      |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 100                                |
| EAN Umverpackung                | 8711500425638                      |

Abmessungsskizzen



| Product                            | D (max) | L     | C (max) |
|------------------------------------|---------|-------|---------|
| Caps 5W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F | 9 mm    | 22 mm | 33 mm   |

