



Capsuleline

CAPS 5W G4 12V CL 4000H 1CT/10X10F

Niskonapięciowa kapsuła halogenowa. Idealne rozwiązanie do małych dekoracyjnych opraw. Szkło blokujące promieniowanie ultrafioletowe oraz wypełnienie o niskim stopniu sprężenia umożliwiają eksploatację bez przykrywającej szyby. Kompaktowa lampa Capsuleline generuje wyraziste białe światło przez cały długi okres eksploatacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G4 [G4]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolnie lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	4 000 h
Cykl Przetaczania	16 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	4 000 h
Lighting Technology	Halogen

Dane techniczne oświetlenia

Strumień Świetlny	60 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2800 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	12 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Zużycie energii	5,0 W
Lamp Current (Nom)	0,42 A
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s
Współczynnik mocy (ułamek)	1

Napięcie (Nom)	12 V
Napięcie (Nom)	12 V

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	T9 [T 9 mm (T9)]

Certyfikaty i zastosowania


Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh
---	-------

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	Caps 5W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F
Pełna nazwa produktu	CAPS 5W G4 12V CL 4000H 1CT/10X10F
Full EOC	871150040969050
Kod zamówienia	40969050
Materiał Nr (12NC)	924038917101
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500409690
Numerator - Packs per outer box	100

EAN/UPC – Opakowanie	8711500425638
----------------------	---------------

Rysunki techniczne



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 5W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F	9 mm	22 mm	33 mm

